


Link do produktu: <https://www.ladylashes.pl/peseta-meggy-diamond-star-dust-z-diamentowym-pylkiem-p-345.html>



## Pęseta MEGGY DIAMOND STAR DUST z diamentowym pyłkiem

|                 |                               |
|-----------------|-------------------------------|
| Cena            | <b>25,00 zł</b>               |
| Cena poprzednia | <b>58,00 zł</b>               |
| Dostępność      | <b>Dostępny</b>               |
| Czas wysyłki    | <b>24 godziny</b>             |
| Producent       | <b>LadyLashesProfessional</b> |

### Opis produktu

Pęsety z serii LASHPOWER - to TWOJA ukryta SIŁA

MAGGY wygodnie leży w ręce, dopasowana pod każdym kątem. Ręcznie wykończona.

Została dopieszczona pod każdym kątem:

- antypoślizgowa powierzchnia,
- potrójne ręczne wykończenie,
- diamentowy pyłek na powłoce pęsety od wewnątrz - co daje większą precyzję.
- powierzchnia pracy - cała
- super sprawdza się z mega objętościami
- idealna do metod - przekładana, drapana, w palcach
- lekka konstrukcja i ergonomiczny kształt gwarantują maksimum precyzji,
- piękny kolor - cieszy oczy

Żeby lekko i szybko wykonać zabieg stylizacji rzęs - trzeba posiadać pęsetę, która Ci w tym pomoże - i robi to prawie za Ciebie.

Każda stylistka rzęs jest unikalna - ma swoje tempo pracy, swoją ulubioną metodę tworzenia kępek - swój unikalny „charakter”. Pęseta też musi być unikalna - idealnie pasować do twojego „charakteru” pracy.

Dlatego stworzyliśmy pomocną dla Ciebie kartę z charakterystyką pęsety. Każdą pęsetę przed wysyłką sprawdzamy pod względem tych cech. A ty przed zakupem pomóż nam się lepiej poznać - uzupełniając cechy - jaką metodą robisz kępki, ile rzęs wolisz w kępce, gdzie ta kępka musi znajdować się (powierzchnia pracy).

3 etapy sprawdzania pęsety przed wysyłką:

- \* pod kątem powierzchni pracującej,
- \* pod kątem ilości rzęs w kępce (light/mega/hyper volume).
- \* sprężystość ramion - jaki opór ramion występuje gdy zamyka się pęseta

### Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Metoda pracy:** Bujana, Drapana, Przekładana, W palcach

**Objętość:** 2-6D, 6-10D, 10D i więcej

**Powierzchnia pracy:** Cała, Środek, Czubek